


# Wasserbäder WB / WDB / PB / HDS

Medizinprodukt der Klasse I



Heuser Apparatebau GmbH

Am Schlagbaum 10  
D-42781 Haan

Postfach 3113  
D-42769 Haan

Telefon +49 (0) 21 29 - 94 03 - 0  
Telefax +49 (0) 21 29 - 94 03 - 33

www.heuser-haan.de  
info@heuser-haan.de



## Zweckbestimmung

**Typ WB:** Erwärmung und Warmhaltung von Wärmeträgern und Verbänden in der Physiotherapie

**Typ HDS:** Bedampfung von Heupackungen

**Typ WDB:** Bedampfung von thermoplastischen Verbänden

**Typ PB:** Erwärmung und Warmhaltung von Paraffin oder Paraffinfango

## Ausstattung

- selbsttragendes Außengehäuse aus mustergewalztem Edelstahl
- Deckel mit Griffstange in rot, blau, grün, gelb oder schwarz
- Hubhilfe (außer WB 4-30)
- energiesparende Isolierung gegen Wärmeverluste
- elektronische Temperaturregelung mit digitaler Temperaturanzeige (außer WB 4-30)
- WB 4-30 mit thermostatischer Temperaturregelung ohne Temperaturanzeige
- Temperaturerfassung direkt im Wasser
- gleichmäßige und schnelle Erwärmung durch großflächige Silikonheizmatte
- Betriebskontrollleuchte und Heizungskontrollleuchte
- Wasserablauf mit verchromtem Kugelhahn an der Frontseite
- herausnehmbarer Einlegerost aus Edelstahl

## Technische Daten

Gerät	Anzahl Wärmeträger	Heizleistung	Außenmaße mm L x T x H	Innenmaße mm L x T x H	Ausstattung
WB 4-30/4	5	900 W	575x365x370	500x300x200	Einlegerost, Ablaufhahn
WB 5-30/4	5	900 W	575x365x355	500x300x200	Einlegerost, Ablaufhahn, Hubhilfe, isolierter Doppeldeckel
WB 6-50/4	8	1500 W	675x470x385	590x400x200	Einlegerost mit 3 Registerbügeln, Ablaufhahn, Hubhilfe, isolierter Doppeldeckel
WB 8-90/4	12	1500 W	725x470x490	645x400x320	Einlegerost mit 4 Registerbügeln, Ablaufhahn, Hubhilfe, isolierter Doppeldeckel
WB 16-130/4	18	1500 W	775x490x515	695x420x340	Einlegerost mit 7 Registerbügeln, Ablaufhahn, Hubhilfe, isolierter Doppeldeckel
WDB 1/4	Thermoplasten	1500 W	770x430x370	685x360x185	Einlegerost, Ablaufhahn, Hubhilfe, isolierter Doppeldeckel
WDB 2/4	Thermoplasten	900 W	570x420x280	485x350x130	Einlegerost, Ablaufhahn, Hubhilfe, isolierter Doppeldeckel
WDB 5/4	Thermoplasten	3000 W	775x620x375	695x550x200	Einlegerost, Ablaufhahn, Hubhilfe, isolierter Doppeldeckel
WB 6-100/4	Thermoplasten	1500 W	675x470x250	590x400x100	Einlegerost, Ablaufhahn, Hubhilfe, isolierter Doppeldeckel
HDS 5-30/4	Heupackungen	900 W	575x365x355	500x300x200	Einlegerost, Ablaufhahn, Hubhilfe, isolierter Doppeldeckel
HDS 6-50/4	Heupackungen	1500 W	675x470x385	600x400x200	Einlegerost mit 3 Registerbügeln, Ablaufhahn, Hubhilfe, isolierter Doppeldeckel
HDS 8-90/4	Heupackungen	1500 W	725x470x490	645x400x320	Einlegerost mit 4 Registerbügeln, Ablaufhahn, Hubhilfe, isolierter Doppeldeckel
HDS 16-130/4	Heupackungen	1500 W	775x490x515	695x420x340	Einlegerost mit 7 Registerbügeln, Ablaufhahn, Hubhilfe, isolierter Doppeldeckel
PB 5-30/4	Paraffin, Paraffinfango	900 W	575x365x355	500x300x200	Paraffincontainer 10 l, Ablaufhahn, Hubhilfe, isolierter Doppeldeckel
PB 6-50/4	Paraffin, Paraffinfango	1500 W	675x470x385	590x400x200	Paraffincontainer 20 l, Ablaufhahn, Hubhilfe, isolierter Doppeldeckel

## Optionales Zubehör

- Fahrbares Untergestell bestehend aus
- schwarzem pulverbeschichtetem Stahlrahmen
  - 4 Rollen (2 davon feststellbar)
  - Aufnahme für Geräte-Füße
  - Ablageboden aus Edelstahl

